

## RC M P3 C SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

### Datos generales para pedido

Código	2992960000
Tipo	<a href="#">RC M P3 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872035

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Diámetro	20 mm	Peso neto	21.12 g
----------	-------	-----------	---------

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente	-25 °C... 125 °C
Temperatura de servicio		-40 °C...60 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	Latón	LED	No
Tipo de conexión	PUSH IN, Abrazadera de palanca, PUSH IN con actuador	Material capotas	PA 66
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Tensión nominal	500 V
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68
Género del contacto	Macho	Conexión de apantallamiento	No
Material del anillo roscado	Plástico	Sección de conexión, máx.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Datos generales

Número de polos	3	Rosca de conexión	M20
Protección de polaridad	Sí	Tipo de conexión	PUSH IN, Abrazadera de palanca, PUSH IN con actuador
Material capotas	PA 66		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## RC M P3 C SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Clavija de conexión - sistema clic



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	RC F P3 C SP	Versión
Código	<a href="#">2992970000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872042	
Cantidad		

### Conectores AC



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

#### Datos generales para pedido

Tipo	RC F P3 M20 C SP	Versión
Código	<a href="#">2992990000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872066	
Cantidad		

### Conector redondo M20 herramienta de montaje



Herramienta:  
Esta herramienta es ideal para instalar los conectores integrados M20.

#### Datos generales para pedido

Tipo	MTA RC	Versión
Código	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Cantidad		