### WBC-CH-10RE-BK-95-0032



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Los sistemas de almacenamiento en batería desempeñan un papel cada vez más importante en el campo de las energías renovables. Por lo general consisten en varias baterías individuales que deben ser rápidas y fáciles de reemplazar. El Conector de Baterías Weidmüller (WBC) permite conectar varias baterías individuales a un ESS en unos pocos pasos, y desconectar las conexiones con la misma rapidez si es necesario. Para mayor seguridad y facilidad de manejo, los polos están claramente marcados: el polo positivo en naranja y el polo negativo en negro.

#### Datos generales para pedido

Código	3072570000
Tipo	WBC-CH-10RE-BK-95-0032
GTIN (EAN)	4099987074742
Cantidad	5 Pieza



## WBC-CH-10RE-BK-95-0032



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-03-12

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
1 % 1	004		10.7550: 1	
Longitud	324 mm 500 g	Longitud (pulgadas)	12.7559 inch	
Peso neto	500 g		'	
Temperaturas				
Temperatura permanete de trabajo, mir	n40 °C	Temperatura permanete de trabajo,	max. 125 °C	
Conformidad medioambienta	l del producto			
Fatada da assaultari e de la la la co	Comforms			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos Generales				
			_	
Diámetro del cable exterior, máx.	6 mm	Diámetro de contacto macho Ø	6 mm	
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Color	negro, naranja	
Sección de conexión del conductor, max.	95 mm²	Superficie	plata	
Тіро	Hembra	Material básico	PA 66	
Datos técnicos				
Crode inflomabilidad eagún III. 04	V-0	Longitud	324 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94 Tensión nominal	1500 V	Corriente nominal	350 A	
Tipo de protección	IP67 enchufado	Ciclos de enchufado	≥ 100	
	ii o / cilcilulado	Giolos de Gioridiado	_ 100	
Clasificaciones				
ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121	
ETIM 9.0	EC001121	ETIM 10.0	EC001121	
ECLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12	
ECLASS 12.0	27-44-03-12	ECLASS 13.0	27-44-03-12	
FCLACC 14.0	27 44 02 12	FCLACC 1F O	27 44 02 12	

ECLASS 15.0

ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos

27-44-03-12

## WBC-CH-10RE-BK-95-0032



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

