

**MOPL K21 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Placa de montaje, Placa de montaje, Altura: 67 mm, Anchura: 114 mm, Profundidad: 2 mm, Material básico: Chapas de acero, cincadas, cincadas, plata
Código	<a href="#">3073020000</a>
Tipo	MOPL K21 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857950
Cantidad	1 Pieza

**MOPL K21 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	67 mm	Altura (pulgadas)	2.6378 inch
Anchura	114 mm	Anchura (pulgadas)	4.4882 inch
Medida de fijación, altura	33.5 mm	Medida de fijación, anchura	106 mm
Peso neto	102 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada

**Datos generales Accesorios**

Espesor del material	2 mm	Tipo de fijación	atornillado
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero, cincada
Medida de fijación, anchura	106 mm	Medida de fijación, altura	33.5 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MOPL K21 STAHL**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accesorios**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**TS 15**

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS15X5 ST K21	Versión
Código	<a href="#">8000003886</a>	Carril, TS 15, Anchura: 114 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc
GTIN (EAN)	4050118627930	galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	

**Profundidad 7,5 mm**

Serie K Klippon®, accesorios

**Datos generales para pedido**

Tipo	TS35X7.5 ST K21	Versión
Código	<a href="#">8000003897</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 114 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118652598	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 ST	