## PAC-XIOC-RV24-V0-5M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

## Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
Código	<u>7789864050</u>
Tipo	PAC-XIOC-RV24-V0-5M
GTIN (EAN)	4099986636057
Cantidad	1 Pieza



## PAC-XIOC-RV24-V0-5M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Peso neto	740 g		_	
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-1060 °C	Temperatura de servicio	-1050 °C	
Conformidad medioambienta	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención			
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Datos generales				
Longitud de cable	5 m	apropiado para	Señales digitale	
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYY	
Conector al interface	WEIDMUELLER RSV 24P MALE	Número de polos, mín.	24 polos	
Conector al lado control	Moeller XIOC	Sección del conductor	0.25 mm <sup>2</sup>	
Datos eléctricos				
Corriente total máy	3 A	Prueba de alta tensión	1 KV//10	
Corriente total, máx. Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	Resistencia	1 KV/1s ≤ 80 mΩ/m	
Capacidad conductor - conductor	300 pF/m	Capacidad conductor - apantallamiento		
Clasificaciones			1 /	
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20			

Versión del catálogo / Dibujos