

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Código	3101680000
Tipo	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143134
Cantidad	1 Pieza

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Longitud	1000 mm	Longitud (pulgadas)	39.37 inch
Peso neto	331 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -20 - 50°C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

### Datos de conexión

Rosca de conexión sin

### Datos del material

Material capotas	Aluminio	Masa de relleno	PUR V0
------------------	----------	-----------------	--------

### Datos eléctricos

Tensión nominal	≤ 5 V DC	eléctrica	4.5 W
Atenuable	Sí		

### Datos técnicos generales

Forma del módulo LED	Rectangular	Vida operativa	60.000 h
Tipo de protección	IP67	Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU)	Not required


### Especificaciones técnicas del cable

Cable material	PUR	Color de revestimiento	negro
Material capotas	Aluminio	Longitud de cable	5 m

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Dibujo



## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Clip de montaje M8/M12



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

### Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versión	
Código	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Cantidad	10 ST		