

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Código	3101690000
Tipo	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X
GTIN (EAN)	4099987143141
Cantidad	1 Pieza

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Anchura	465 mm	Anchura (pulgadas)	18.3071 inch
Longitud	465 mm	Longitud (pulgadas)	18.3071 inch
Peso neto	228 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 - 50°C
-------------------------	------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---------------------------------------------	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412
------	--------------------------------------

Datos de conexión

Rosca de conexión	sin
-------------------	-----

Datos del material

Material capotas	Aluminio	Masa de relleno	PUR VO
------------------	----------	-----------------	--------

Datos eléctricos

Tensión nominal	≤ 5 V DC	eléctrica	2.1 W
Atenuable	Sí		

Datos técnicos generales

Forma del módulo LED	Rectangular	Vida operativa	60.000 h
Tipo de protección	IP67	Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU)	Not required

Especificaciones técnicas del cable

Cable material	PUR	Color de revestimiento	negro
Material capotas	Aluminio	Longitud de cable	5 m


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Dibujo**

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Clip de montaje M8/M12**

Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versión
Código	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Cantidad	10 ST	