

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	3101700000
Tipo	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X
GTIN (EAN)	4099987143158
Cantidad	1 Pieza

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Longitud	265 mm	Longitud (pulgadas)	10.433 inch
Peso neto	205 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -20 - 50°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0

Datos de conexión

Rosca de conexión sin

Datos del material

Material capotas	Aluminio	Masa de relleno	PUR V0
------------------	----------	-----------------	--------

Datos eléctricos

Tensión nominal	≤ 5 V DC	eléctrica	1.2 W
Atenuable	Sí		

Datos técnicos generales

Forma del módulo LED	Rectangular	Vida operativa	60.000 h
Tipo de protección	IP67	Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU)	Not required


Especificaciones técnicas del cable

Cable material	PUR	Color de revestimiento	negro
Material capotas	Aluminio	Longitud de cable	5 m

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Dibujo



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Clip de montaje M8/M12



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versión	
Código	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Cantidad	10 ST		