

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de pro- tección: IP55, Caja de conector, Conexión brida- tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Código	3139980000
Tipo	HDC 16B TOS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382342
Cantidad	1 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

					es

Homologaciones

IECEX ATEX

	ILULA		
Dimensiones y pesos			
	, 		
Profundidad	164 mm	Profundidad (pulgadas)	6.4567 inch
Altura	111 mm	Altura (pulgadas)	4.3701 inch
Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2.2835 inch
Peso neto	589 g		
Temperaturas			
Temperatura ambiente	-20 °C40 °C	Temperatura límite	-20 °C 80 °C
Datos generales			
Versión, cajas	Caja de conector	Tamaño de instalación	6
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	gris
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo	Conector macho
Sin halógenos	false	BG	6
Tipo de protección	IP55		
Dimensiones			
Anchura	58 mm		
Datos nominales IECEx/ATE	x		
,			
Núm. de certificación (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Núm. de certificación (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
Versión	,		,
Tamaño de instalación	6	Superficie	Esmalte en polvo
BG	6		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tamaño 6 (16B)



La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 16B SS 1M32G ATEX	Versión
Código	3139870000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382236	Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC 16B AS ATEX	Versión
Código	3139920000	HDC - cajas, Tamaño de instalación: 6, Tipo de protección: IP55, Base
Código GTIN (EAN)		

Grupo 6





La opción de separar cables en la Zona 2 que cumplan con las siguientes homologaciones ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc simplifica la instalación, el mantenimiento y permite una mejor preparación. Los conectores aprobados que se ofrecen aquí siempre deben utilizarse completos con las cajas y conectores aprobados correspondientes y solo pueden desconectarse sin carga.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HDD 24 FC EX 1500	Versión
Código	<u>3116650000</u>	HDC - Conector, Hembra, 1500 V, Número de polos: 24, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235778	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HDD 24 MC EX 1500	Versión
Código	<u>3116630000</u>	HDC - Conector, Macho, 1500 V, Número de polos: 24, Conexión
GTIN (EAN)	4099987235754	crimpada, Tamaño de instalación: 6
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HDD 32 FC EX 1000	Versión
Tipo Código	HDC HDD 32 FC EX 1000 3116640000	Versión HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión
•		
Código	3116640000	HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión
Código GTIN (EAN)	3116640000 4099987235761	HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión
Código GTIN (EAN) Cantidad	3116640000 4099987235761 1 ST	HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6
Código GTIN (EAN) Cantidad	3116640000 4099987235761 1 ST HDC HDD 32 MC EX 1000	HDC - Conector, Hembra, 1000 V, Número de polos: 32, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 6 Versión

Fecha de creación 05.11.2025 06:19:08 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4