

Similar a la ilustración

Similar a la ilustración

Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 64 mm, con coliso, Acero, cincado, cromado |
| Código | 8000037564 |
| Tipo | TS35X7.5 ST K4 |
| GTIN (EAN) | 4050118653281 |
| Cantidad | 20 Pieza |

TS35X7.5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 7.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2953 inch |
| Altura | 35 mm | Altura (pulgadas) | 1.378 inch |
| Anchura | 64 mm | Anchura (pulgadas) | 2.5197 inch |
| Peso neto | 23.75 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Espesor del material | 1 mm | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Normas | DIN EN 60715 | Superficie | cincado, cromado |
| Material básico | Acero | | |

Datos generales Accesorios

| | | | |
|----------------------|-------|------------|------------------|
| Espesor del material | 1 mm | Superficie | cincado, cromado |
| Material básico | Acero | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X7.5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Placas de montaje**

Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | GFSC M5X10 TX20 SET | Versión |
| Código | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material básico: Acero, |
| Cantidad | 1 ST | cincado, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata |

Soporte de montaje

Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Versión |
| Código | 0295900000 | Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | de polos: 1 |
| Cantidad | 50 ST | |