

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Botón de parada de emergencia, 1 polos, 600 V AC, 5 A
Código	3175780000
Tipo	AC SW E 5A 1POL 06KV
GTIN (EAN)	4099987867757
Cantidad	1 Pieza

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	95 mm	Profundidad (pulgadas)	3.7401 inch
Altura	41 mm	Altura (pulgadas)	1.6142 inch
Anchura	38 mm	Anchura (pulgadas)	1.4961 inch
Peso neto	72.36 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C	Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)
----------------------	----------------	---------	--------------------------------

Garantía

Período	5 años
---------	--------

Caja

Tipo de montaje	Tuerca central
-----------------	----------------

Datos generales

Tipo de protección	IP20
--------------------	------


Botón de parada de emergencia

Tipo de montaje	Tuerca central	Tensión continua máxima, Uc (AC)	500 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)	212 V	Número de contactos como contacto normalmente cerrado	1
Grado de protección (NEMA)	1	Diámetro del elemento de botón	38 mm
Método de desenclavamiento	Liberación por giro	Status indicator available	No
Número de contactos como contacto normalmente abierto	1		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

Dibujos



Interruptor de bombero



Para un apagado remoto seguro Los sistemas fotovoltaicos sobre tejado pueden requerir un dispositivo de desconexión en el punto en el que los cables entran en el edificio, que esté conectado a la red eléctrica del edificio. Esto permite a los bomberos realizar su trabajo en caso de emergencia sin exponerse a peligros innecesarios. Cuando se restablece la alimentación, el interruptor PV Next Fireman vuelve a conectar automáticamente las cadenas fotovoltaicas.

Datos generales para pedido

Tipo	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Versión
Código	8000098970	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986665293	1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2
Tipo	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Versión
Código	8000114374	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986766976	1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Disyuntor remoto, WM4C
Tipo	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Versión
Código	8000111429	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986853614	4 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Versión
Código	8000110665	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986786530	1100 V, 4 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2
Tipo	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Versión
Código	8000115470	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986849969	1100 V, 4 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Disyuntor remoto, WM4C
Tipo	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Versión
Código	8000115472	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986878853	4 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Versión
Código	8000111430	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986875555	6 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Versión
Código	8000111274	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986883994	6 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, Protección
Cantidad	1 ST	contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2
Tipo	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Versión
Código	8000115471	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986884205	6 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, Protección
Cantidad	1 ST	contra sobretensiones I/II, WM4C
Tipo	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Versión
Código	8000115473	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986874275	6 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C
Cantidad	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Versión
Código	8000130051	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124980	2 entradas / 2 salidas por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100
Cantidad	1 ST	V
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Versión
Código	3149710000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599900	2 entradas / 2 salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II,
Cantidad	1 ST	Disyuntor remoto, Prensaestopas, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Versión
Código	8000130058	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231763	2 entradas / 2 salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II,
Cantidad	1 ST	Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Versión
Código	8000130053	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231770	2 entradas / 2 salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II,
Cantidad	1 ST	Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Versión
Código	8000130052	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124997	2 entradas / 2 salidas por MPP, Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Versión
Código	8000130054	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125000	2 entradas / 2 salidas por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100
Cantidad	1 ST	V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Versión
Código	3149720000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599917	2 entradas / 2 salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II,
Cantidad	1 ST	Disyuntor remoto, Prensaestopas, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Versión
Código	8000130056	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231794	2 entradas / 2 salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II,
Cantidad	1 ST	Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Versión
Código	8000130057	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231800	2 entradas / 2 salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II,
Cantidad	1 ST	Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Tipo	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Versión
Código	8000130055	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125024	2 entradas / 2 salidas por MPP, Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Versión
Código	2778850000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047605	entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, Prensaestopas, 1100
Cantidad	1 ST	V
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Versión
Código	2888520000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675875567	entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100 V
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Versión
Código	2778860000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047612	entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Cantidad	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Versión
Código	2778870000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047629	entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, Prensaestopas, 1100
Cantidad	1 ST	V
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Versión
Código	2888530000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675875574	entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2, 1100 V
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Versión
Código	2778880000	Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047636	entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Cantidad	1 ST	