

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®. Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de enclavamiento y mucho más.

### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de dispositivos, Poliamida
Código	8000042927
Tipo	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Cantidad	2 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Dimensiones y pes	sos		

Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	2.48 g		

#### **Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio
Gama de temperaturas de servicio	-40100 °C	

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### **Datos generales**

Material básico	Poliamida	Halógenos	No
Silicona	No	Color	blanco
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados
Color de impresión	negro, amarillo	Número de señalizadores por combinación	1
Procedimiento de impresión	Laser MC	Tipo de impresión	Símbolo
Versión	autoadhesivo		

#### Global

Color	blanco	Tipo de producto	Señalizadores de dispositivos
Tipo	FP ENC SM 27/27 K W017	Código	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Texto descriptivo	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

### **Datos generales**

Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados	Tipo de impresión	Símbolo
Procedimiento de impresión	Laser MC	Versión	autoadhesivo
Anchura	27 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Poliamida	Color de impresión	negro, amarillo
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Gama de temperaturas de servicio	-40100 °C

## Señalizadores de dispositivos

Versión del catálogo / Dibujos



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

### **Datos generales**

Silicona	No	Halógenos	No
Material básico	Poliamida	Color	blanco
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versión del catálogo / Dibujos

# Hoja técnica

# **FP ENC SM 27/27 K W017**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### **Productos complementarios**



SM es un señalizador MultiCard para el etiquetado de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en los soportes o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Los sistemas de señalización PrintJet CONNECT o Plotter permiten crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida de etiquetas conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Con el sistema PrintJet se consigue una calidad de impresión de alta resistencia como sustituto del grabado
- Para exigencias extremas, se recomienda la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm o 30 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

#### Datos generales para pedido

4032248273577

Tipo	ETO SM 27/27	Versión
Código	1805840000	SwitchMark, Capuchón protector, 27 x 27 mm, transparente

Cantidad 10 ST

GTIN (EAN)

Versión del catálogo / Dibujos 5