

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















1







Su mejor opción para la protección de CA.

Diseñadas para funcionar con diferentes inversores monofásicos, Weidmüller ha desarrollado estas configuraciones estándar de cajas combinadoras de CA basándose en los requisitos recurrentes de los clientes.

Dependiendo de la versión, las cajas combinadoras pueden contener fusibles y protección contra sobretensiones. Estas cajas combinadoras están especialmente diseñadas para los principales fabricantes de inversores monofásicos de todo el mundo.

Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Caja preparada, Combinador, Versión de tensión alterna, Con soporte de fusible, Pren- saestopas, Inversor de cadenas
Código	<u>8000069111</u>
Tipo	PV 40201S2V4C2A0ES
GTIN (EAN)	4064675329695
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
Homologaciones			
	CE		
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	300 mm	Profundidad (pulgadas)	11.811 inch
Altura	847 mm	Altura (pulgadas)	33.3464 inch
Anchura	636 mm	Anchura (pulgadas)	25.0393 inch
Peso neto	19874.43 g	Alichura (puigadas)	25.0555 IIICII
Temperaturas	-		,
Temperatura ambiente	-20 °C50 °C		
Conformidad medioambienta			
	•		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Саја			
Tipo de montaje	Montaje en pared	Tipo de protección	IP65
Entradas AC			
Versión de cable	normal	Número de entradas AC	2
Normas y estándares			
Normas	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011		
Propiedades eléctricas AC			
Tensión nominal	800 V	Toma de tierra	Directamente en la VPU
Salidas AC			
Tipo de conexión cable de salida AC	Conexión brida-tornillo, M12	Número de salidas AC	1
Garantía			
Período	5 años		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90

Fecha de creación 14.11.2025 04:22:59 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





