

RIM 3 110/230VAC LED**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Imagen de producto**

Módulos de protección enchufables para los zócalos portarrelés D-SERIES, con funciones de protección opcionales.

- Con diodo antiparalelo o filtro de RC

Datos generales para pedido

Versión	D-SERIES, Filtro RC, Tensión de mando nominal: 110...230 V AC, Conexión enchufable
Código	7760056045
Tipo	RIM 3 110/230VAC LED
GTIN (EAN)	4032248878147
Cantidad	10 Pieza

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E312083

Dimensiones y pesos

Profundidad	32 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2598 inch
Altura	12.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4921 inch
Anchura	15.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.6102 inch
Peso neto	3.28 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus)	E312083
-------------------------------	---------

Lado de mando

Tensión de mando nominal	110...230 V AC	Indicador de estado	LED verde
Conexión de protección	Elemento RC	Filtro RC	100 Ω / 220 nF

Datos generales

Color	negro
Componente de índice de inflamabilidad	Componente
UL94	Índice de inflamabilidad UL94

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificación (CSA)	80107692	Núm. de certificación (cURus)	E312083
-----------------------------	----------	-------------------------------	---------

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conección enchufable
------------------------------------	----------------------


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Esquema de conexiones****Dimensional drawing**