

PV SUN COVER 56/30/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico
Código	8000087025
Tipo	PV SUN COVER 56/30/21
GTIN (EAN)	4064675845188
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	326 mm	Profundidad (pulgadas)	12.8346 inch
Altura	341 mm	Altura (pulgadas)	13.4252 inch
Anchura	629 mm	Anchura (pulgadas)	24.7637 inch
Peso neto	5200 g		

Conformidad medioambiental del productoEstado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso**Material**

Material básico Acero inoxidable 1.4301 (304)

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Dibujos



PV SUN COVER 56/30/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Combiner boxes de generadores de CC con fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Tipo	PVN1M116S0F3V000TXPX10	Versión
Código	2737550000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas / 6 salidas
GTIN (EAN)	4050118824858	por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II,
Cantidad	1 ST	Interruptor separador, Prensaestopas
Tipo	PVN1M116S0F3V001TXPX10	Versión
Código	2737500000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas / 6 salidas
GTIN (EAN)	4050118824834	por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II,
Cantidad	1 ST	Interruptor separador, WM4C
Tipo	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S...	Versión
Código	2737530000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas /
GTIN (EAN)	4032248395552	6 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Interruptor separador, Prensaestopas
Tipo	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S...	Versión
Código	2737480000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas /
GTIN (EAN)	4032248395538	6 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Interruptor separador, WM4C
Tipo	PVN1M116SXF3V000TXPX10	Versión
Código	2737540000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas / 6 salidas
GTIN (EAN)	4050118824841	por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II,
Cantidad	1 ST	Prensaestopas
Tipo	PVN1M116SXF3V001TXPX10	Versión
Código	2737490000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas / 6 salidas
GTIN (EAN)	4050118824827	por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II,
Cantidad	1 ST	WM4C
Tipo	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	Versión
Código	2737520000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas /
GTIN (EAN)	4050118004595	6 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Prensaestopas
Tipo	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	Versión
Código	2737440000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 entradas /
GTIN (EAN)	4032248395545	6 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, WM4C
Tipo	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S...	Versión
Código	2683060000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699883	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Interruptor separador, Prensaestopas
Tipo	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S...	Versión
Código	2683100000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699951	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Interruptor separador, WM4C

PV SUN COVER 56/30/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10	Versión
Código	2683260000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699968	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones II, Interruptor separador, Prensaestopas
Tipo	PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10	Versión
Código	2683300000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699999	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones II, Interruptor separador, WM4C
Tipo	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	Versión
Código	2683040000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699715	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, Prensaestopas
Tipo	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	Versión
Código	2683080000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699913	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones I/II, WM4C
Tipo	PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10	Versión
Código	2683240000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118700091	3 salidas por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra
Cantidad	1 ST	sobretensiones II, Prensaestopas
Tipo	PVN1M2I6SXF3V2O1TXPX10	Versión
Código	2683280000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 2 MPP, 3 entradas / 3 salidas
GTIN (EAN)	4050118700169	por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II,
Cantidad	1 ST	WM4C

Combiner boxes de generadores de CC sin fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Tipo	PVN1M3I9S0FXV1O0TXPX10	Versión
Código	2683160000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118700206	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor
Cantidad	1 ST	separador, Prensaestopas
Tipo	PVN1M3I9S0FXV1O1TXPX10	Versión
Código	2683220000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118700084	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor
Cantidad	1 ST	separador, WM4C
Tipo	PVN1M3I9S0FXV2O0TXPX10	Versión
Código	2683360000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3 salidas
GTIN (EAN)	4050118700107	por MPP, Protección contra sobretensiones II, Interruptor separador,
Cantidad	1 ST	Prensaestopas

PV SUN COVER 56/30/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	PVN1M3I9S0FXV2O1TXPX10	Versión
Código	2683420000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas /
GTIN (EAN)	4050118699944	3 salidas por MPP, Protección contra sobretensiones II, Interruptor
Cantidad	1 ST	separador, WM4C
Tipo	PVN1M3I9SXFV1O0TXPX10	Versión
Código	2683130000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118699876	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M3I9SXFV1O1TXPX10	Versión
Código	2683190000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118700220	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M3I9SXFV2O0TXPX10	Versión
Código	2683330000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4050118700152	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M3I9SXFV2O1TXPX10	Versión
Código	2683390000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 3 MPP, 3 entradas / 3 salidas por
GTIN (EAN)	4050118700138	MPP, Protección contra sobretensiones II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M6I12SXFV2O0TXPX10	Versión
Código	2791910000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 6 MPP, 2 entradas / 1 salida por
GTIN (EAN)	4064675072959	MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M6I12SXFV2O1TXPX10	Versión
Código	2791900000	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 6 MPP, 2 entradas / 1 salida por
GTIN (EAN)	4064675072942	MPP, Protección contra sobretensiones II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M6I4SXFV1O0TXPX10	Versión
Código	2737630000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4050118824902	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN1M6I4SXFV1O1TXPX10	Versión
Código	2737620000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4050118824896	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C
Cantidad	1 ST	