PAC-XIOC-HE20-V3-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
Código	<u>7789866025</u>
Tipo	PAC-XIOC-HE20-V3-2M5
GTIN (EAN)	4099986635296
Cantidad	1 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos



PAC-XIOC-HE20-V3-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos	<u>'</u>			
Peso neto	554 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-1060 °C	Temperatura de servicio	-1050 °C	
Conformidad medioambienta	l del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Datos generales				
			D 140	
Longitud de cable	2.5 m	Material básico	PVC	
Cable	Cable LiYY	Conector al interface	2 CONECTORES DE CABLE PLANO HE10 20P	
Diámetro exterior	8,6 ± 1 mm	Conector al lado control	FCN CONNECTOR 40P	
Sección del conductor	0.25 mm ²			
Datos eléctricos				
0 :	0.4		4.4	
Corriente total, máx. Tensión nominal	3 A ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	
Capacidad conductor - conductor	300 pF/m	Resistencia	≤ 80 mΩ/m	
Clasificaciones	осо р.,,			
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20			

Versión del catálogo / Dibujos