

**FAD 1771-WG SL21 M US****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similar a la ilustración****Adaptadores para migración – PLC-5.**

Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas PLC-5 a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

**Datos generales para pedido**

Código	7940125452
Tipo	<a href="#">FAD 1771-WG SL21 M US</a>
GTIN (EAN)	4064675209201
Cantidad	1 Pieza

**FAD 1771-WG SL21 M US**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	33 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2992 inch
Altura	269 mm	Altura (pulgadas)	10.5905 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	17217.25 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de conexión**

Número de polos (lado de control)	21 polos	Conexión (lado campo)	Card edge
Conexión (lado de control)	Cabezal SL 3.5		

**Datos de conexión**

Conexión (lado campo)	Card edge	Conexión a PLC	2 x Conector SL 3.5/F 11p
-----------------------	-----------	----------------	---------------------------

**Especificaciones**

Corriente máxima por canal	2 A	Intensidad nominal total	8 A
----------------------------	-----	--------------------------	-----

**Aislamiento aplicado (EN50178)**

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 250 V AC
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.2 kV		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		



## Dibujos

