

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Caja con perforaciones para roscas, 75 x 80 x 56.5, Poliéster reforzado con fibra de vidrio, Taladros Lado A: 2 x M16x1,5, Taladros Lado B: 2 x M16x1,5
Código	8000004160
Tipo	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
Cantidad	1 Pieza

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	56.5 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2244 inch
Altura	75 mm	Altura (pulgadas)	2.9527 inch
Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3.1496 inch
Peso neto	265 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Datos del material

Superficie	no probado, brillante	Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
------------	-----------------------	-----------------	---

Datos generales

Color	gris plata	Tipo de protección	IP66, IP67
Carta de colores (similar)	RAL 7001		

Propiedades de montaje

Alineable	No
-----------	----

Bases y capotas

Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio	adaptado para carril equipado	KL SET 6A4 S
Taladros Lado C	ninguno	Taladros Lado D	ninguno
Taladros Lado A	2 x M16x1.5	adaptado para carril sin equipamiento	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
Taladros Lado B	2 x M16x1.5		


Características estándar

Producto de referencia	KLIPPON POK 080806
------------------------	------------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Dibujos



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tornillos de cierre de plástico - Ex e/i 7 Joule



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratueras, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	VP M16 EX SI 7J	Versión
Código	2066720000	VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 16, 12
GTIN (EAN)	4050118415438	mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Cantidad	100 ST	