

## TS35X15 ST KTB6262 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similar a la ilustración



Similar a la ilustración

Integración, ampliación y personalización: ampliación perfecta para todas las aplicaciones

La estructura robusta de los accesorios de la nueva caja de la serie Klippon® TB permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos específicos de cada aplicación.

Guías de montaje

Las guías de montaje están disponibles en dos tamaños, lo que facilita el montaje de componentes de carriles DIN (por ejemplo, bornes o componentes electrónicos) en las cajas.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Klippon TB (Terminal Box), Cajas, sin coliso, Altura: 35 mm, Anchura: 551 mm, Profundidad: 15 mm, Material básico: Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata |
| Código     | <a href="#">8000116357</a>  |
| Tipo       | TS35X15 ST KTB6262 VER  |
| GTIN (EAN) | 4099986820739   |
| Cantidad   | 20 Pieza  |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |              |
|-------------|----------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 15 mm    | Profundidad (pulgadas) | 0.5906 inch  |
| Altura      | 35 mm    | Altura (pulgadas)      | 1.378 inch   |
| Anchura     | 551 mm   | Anchura (pulgadas)     | 21.6929 inch |
| Peso neto   | 389.42 g |                        |              |

#### Temperaturas

Temperatura de servicio

#### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

#### Datos generales

|                       |  |                 |              |
|-----------------------|--|-----------------|--------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo                        | Normas          | DIN EN 60715 |
| Superficie            | chapado en zinc galvanizado y pasivado | Material básico | Acero        |
| Fijación de montaje   | atornillado                            |                 |              |

#### Datos generales Accesorios

|            |  |                 |       |
|------------|--|-----------------|-------|
| Superficie | chapado en zinc galvanizado y pasivado | Material básico | Acero |
|------------|--|-----------------|-------|

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X15 ST KTB6262 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1274150000</a> |         | Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              |         | Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material básico: Acero,      |
| Cantidad   | 1 ST                       |         | cincado, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata             |