


RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Distribuidor de energía en guía de montaje
Distribuidor de energía múltiple en el armario de medición para el carril de montaje TS 35
- 2 clavijas, con código de colores
 - 230 V, IP 30
 - Módulos de protección por fusible 25kA

Datos generales para pedido

Código	8000118953
Tipo	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
Cantidad	10 Pieza

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	93.7 mm	Altura (pulgadas)	3.689 inch
Anchura	17.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.7047 inch
Peso neto	25 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...70 °C	Temperatura de servicio	-40...70 °C
Humedad a temperatura de servicio	0...85 % (sin condensación)		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Datos de conexión

Distribución conectores de placa de circuito impreso	BLL 5.08/03/180 (sin clavija central)	Conector de alimentación	SL 5.08HC/03/180B (sin clavija central)
--	---------------------------------------	--------------------------	---

Especificaciones

Tipo de protección	IP30	Tensión de servicio	230 V
Corriente máxima por borne de distribución	6 A		

PA50_40 Norma de aislamiento para la coordinación del aislamiento pasivo (EN 60664-1)

Tensión de aislamiento nominal	250 V AC	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2	Prueba de tensión de impulso (1,2/50 µs)	4 kV

Conexión de campo

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

Conexión de alimentación

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

RS VERT SUPPLY BLL_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Fusibles

Caída de tensión	170 mV	Capacidad de desconexión nominal	25 kA
Integral de fusión	80 A²s		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Dibujos

