

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptadores para migración – Siemens ET200M/
S7-300.

Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas ET200M/S7-300 a otros sistemas PLC o a los módulos u-remote de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	8000125285
Tipo	MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE
GTIN (EAN)	4099986881594
Cantidad	1 Pieza

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	61.3 mm	Profundidad (pulgadas)	2.4134 inch
Altura	127 mm	Altura (pulgadas)	5 inch
Anchura	40.6 mm	Anchura (pulgadas)	1.5984 inch
Peso neto	95.75 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de funcionamiento UL, mín.-20 °C	
Temperatura de funcionamiento UL, máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, min.	-20 °C
Corriente nominal Imáx.	40 A	Tensión nominal UN	250 V

Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	20 polos	Conexión (lado campo)	Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector
-----------------------------------	----------	-----------------------	---

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro
Número de polos (in situ)	20 P		

Especificaciones

Tensión de servicio	250 V	Corriente máxima por canal	5.5 A
Intensidad nominal total	40 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de impulso(1,2/50µs)	2.5 kV	Tensión de prueba de aislamiento AC	1.8 kV

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

