

**KEBIQL604020S2NO AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

Versión	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock). Cajas, recto, Altura: 600 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 200 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, no probado, plata
Código	<a href="#">8000133641</a>
Tipo	KEBIQL604020S2NO AL
GTIN (EAN)	4099987368612
Cantidad	1 Pieza

**KEBIQL604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	200 mm	Profundidad (pulgadas)	7.874 inch
Altura	600 mm	Altura (pulgadas)	23.622 inch
Anchura	400 mm	Anchura (pulgadas)	15.748 inch
Peso neto	11458.98 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Conexión a tierra Bases y capotas**

Tierra, caja, tapa	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa	Tierra, caja, externa	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, interna	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa		

**Datos generales**

Espesor de la tapa	1.5 mm	Espesor de la carcasa	1.5 mm
Espesor del material	1.5 mm	Temperatura de servicio, max.	85 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Superficie	cepillado, no probado
Resistente a los golpes	Versión estándar 10 J	Tipo de protección	IP66
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)	Material de la junta	Poliuretano
Fijación de caja	4 o 6, orificios roscados ciegos M6 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional	Placa de fijación	No
Tapa	Sí	Campos de aplicación:	Tecnología de edificios

**Montaje horizontal**

WDU 10 / ZDU 10	4x38	WDU 16 / ZDU 16	4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x60	WDU 35 / ZDU 35	4x18
WDU 4 / ZDU 4	4x50	WDU 6 / ZDU 6	4x38

**KEBIQL604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Datos técnicos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Montaje vertical**

WDU 10 / ZDU 10	11x48
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x91
WDU 4 / ZDU 4	3x83

WDU 16 / ZDU 16	3x42
WDU 35 / ZDU 35	3x31
WDU 6 / ZDU 6	3x64

**Números de certificación de cajas**

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01
---	------------------------------

Condiciones de aprobación	CE
---------------------------	----

**Prensaestopas a la derecha**

M25	36
M16	64
M50	6
M20	60

M63	5
M40	14
M32	20
M12	138

**Prensaestopas arriba y abajo**

M20	27
M63	3
M32	12
M50	3

M12	70
M40	10
M25	21
M16	30

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261
ECLASS 15.0	27-18-01-01

ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 14.0	27-18-01-01

## KEBIQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Sopportes para documentos



Sopportes para documentos para almacenar correctamente los documentos en la caja.

### Datos generales para pedido

Tipo	DOHA KEB A4 S4B R	Versión
Código	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 175 mm,
GTIN (EAN)	4064675425656	Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata
Cantidad	1 ST	
Tipo	DOHA KEB A5 S4B R	Versión
Código	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 125 mm,
GTIN (EAN)	4064675425649	Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata
Cantidad	1 ST	
Tipo	DOHA KEB A6 S4B R	Versión
Código	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 95 mm,
GTIN (EAN)	4064675425359	Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata
Cantidad	1 ST	

### Pies de montaje



Gracias a los pies de montaje disponibles de forma adicional, las cajas también pueden montarse desde el exterior.

### Datos generales para pedido

Tipo	KEB MOFT SMALL S4 SET	Versión
Código	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), Pie de montaje, Altura: 38 mm, Anchura:
GTIN (EAN)	4064675275695	55 mm, Profundidad: 10.5 mm, Material básico: Acero, no probado,
Cantidad	1 ST	plata

**KEBIQL604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Separador**

Los separadores de acero inoxidable disponibles en tres longitudes incrementan la distancia entre los carriles de montaje o DIN y la pared posterior de la caja.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SP M6 15 MSZN	Versión
Código	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10
GTIN (EAN)	4008190857851	mm, Profundidad: 15 mm, Material básico: Acero, plata
Cantidad	2 ST	
Tipo	SP M6 20 MSZN	Versión
Código	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10
GTIN (EAN)	4008190850234	mm, Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero, plata
Cantidad	2 ST	
Tipo	SP M6 30 MSZN	Versión
Código	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10
GTIN (EAN)	4008190850241	mm, Profundidad: 30 mm, Material básico: Acero, plata
Cantidad	2 ST	

**Soporte de etiqueta de tipo**

Hay una variedad de soportes de etiqueta diseñados disponibles para la pantalla prominente y para placas de identificación adicionales en función de la necesidad.

**Datos generales para pedido**

Tipo	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Versión
Código	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 25 mm,
GTIN (EAN)	4064675425632	Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material básico: Acero
Cantidad	1 ST	inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, plata
Tipo	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Versión
Código	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 50 mm,
GTIN (EAN)	4064675425366	Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material básico: Acero
Cantidad	1 ST	inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, plata

**KEBIQL604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Placas de montaje**

Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

**Datos generales para pedido**

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versión
Código	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material básico: Acero, cincado, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata
Cantidad	1 ST	

**Material para el montaje**

Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

**Juegos de material de sujeción**

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

**Datos generales para pedido**

Tipo	LKSC M6X8 A2 TX30	Versión
Código	<a href="#">2704960000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Kit de fijación, Altura: 11.3 mm, Anchura: 13.6 mm, Profundidad: 13.6 mm, Material básico: Acero inoxidable, no probado, plata
GTIN (EAN)	4050118753196	
Cantidad	500 ST	

## KEBIQL604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

### Datos generales para pedido

Tipo	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	Versión
Código	<a href="#">2749640000</a>	Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de
GTIN (EAN)	4050118896381	caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
Cantidad	1 ST	

### Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

### Datos generales para pedido

Tipo	KEB MOPL 6040 MSZN	Versión
Código	<a href="#">8000074178</a>	Klippon EB (Essential Box), Placa de montaje, Altura: 540 mm,
GTIN (EAN)	4064675425236	Anchura: 340 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Chapa de
Cantidad	1 ST	acero, cincado, plata
Tipo	KEB MOPL 6040 S2N H	Versión
Código	<a href="#">8000074324</a>	Klippon EB (Essential Box), Placa de montaje, Altura: 540 mm,
GTIN (EAN)	4064675425335	Anchura: 340 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero
Cantidad	1 ST	inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata

### Llave de doble paleta



La llave de doble paleta permite bloquear y abrir el elemento de enclavamiento de la puerta de la caja.

**KEBIQL604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	KLIPPON QL KEY	Versión
Código	<a href="#">2473930000</a>	Klippon EB (Essential Box), Llave, otros, Material básico: Plástico
GTIN (EAN)	4050118485868	
Cantidad	5 ST	