

## PV SUNCOVER 20/20/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Tapa solar
Código	<a href="#">8000143243</a>
Tipo	PV SUNCOVER 20/20/13
GTIN (EAN)	4099987111829
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	136.5 mm	Profundidad (pulgadas)	5.374 inch
Altura	224.5 mm	Altura (pulgadas)	8.8386 inch
Anchura	241 mm	Anchura (pulgadas)	9.4882 inch
Peso neto	2000 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Material**

Material básico Acero inoxidable

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**Dibujos**



## PV SUNCOVER 20/20/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Combiner boxes de generadores de CC sin fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

### Datos generales para pedido

Tipo	PVN DC 1I 1O 1MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2914580000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 1 entrada / 1
GTIN (EAN)	4099986542020	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 1I 1O 2MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2882160000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 1 entrada / 1
GTIN (EAN)	4064675675778	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2791930000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675072973	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2866300000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675603986	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2791920000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675072966	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Versión
Código	<a href="#">2791950000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675072997	salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Versión
Código	<a href="#">2866310000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675603993	salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	Versión
Código	<a href="#">2791940000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675072980	salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2866320000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675604006	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2866360000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675604044	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	

## PV SUNCOVER 20/20/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2866340000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675604020	salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Versión
Código	<a href="#">2866330000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675604013	salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Versión
Código	<a href="#">2866370000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675604051	salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Versión
Código	<a href="#">2866350000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1
GTIN (EAN)	4064675604037	salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, WM4C
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2890560000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4064675878407	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas
Cantidad	1 ST	
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Versión
Código	<a href="#">2890320000</a>	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4064675877967	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2
Cantidad	1 ST	