

MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptadores para migración – Modicon 800.
Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas Modicon 800 a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	8000148518
Tipo	MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES
GTIN (EAN)	4099987193429
Cantidad	ST

MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	73.7 mm	Profundidad (pulgadas)	2.9016 inch
Altura	238.1 mm	Altura (pulgadas)	9.374 inch
Anchura	27.6 mm	Anchura (pulgadas)	1.0866 inch
Peso neto	0.05 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de funcionamiento UL, mín.-20 °C	
Temperatura de funcionamiento UL, máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, min.	-20 °C
Corriente nominal Imáx.	40 A	Tensión nominal UN	250 V

Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	40 polos	Conexión (lado campo)	Modicon 800, 40 polos connector
-----------------------------------	----------	-----------------------	---------------------------------

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Modicon 800, 40 polos connector	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro
Número de polos (in situ)	40 P		

Especificaciones

Tensión de servicio	250 V	Corriente máxima por canal	5.5 A
Intensidad nominal total	40 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensión de aislamiento nominal	300 V	Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2	Tensión de impulso(1,2/50µs)	2.5 kV
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.8 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

