

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptadores para migración – Modicon 800.
Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas Modicon 800 a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	8000153819
Tipo	MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE
GTIN (EAN)	4099987292122
Cantidad	ST

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	114.3 mm	Profundidad (pulgadas)	4.5 inch
Altura	265.4 mm	Altura (pulgadas)	10.4488 inch
Anchura	37.7 mm	Anchura (pulgadas)	1.4842 inch
Peso neto	100 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de funcionamiento UL, mín.-20 °C	
Temperatura de funcionamiento UL, máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, min.	-20 °C
Corriente nominal Imáx.	40 A	Tensión nominal UN	250 V

Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	40 polos	Conexión (lado campo)	Modicon 800, 40 poles connector
-----------------------------------	----------	-----------------------	---------------------------------

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Modicon 800, 40 poles connector	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro
-----------------------	---------------------------------	----------------	---------------------------------

Especificaciones

Tensión de servicio	250 V	Corriente máxima por canal	4 A
Intensidad nominal total	40 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensión de aislamiento nominal	300 V	Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2	Tensión de impulso(1,2/50μs)	2.5 kV
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.5 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

