

**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- con conductor interno de 1 mm de diámetro
- longitud de desaislado ajustable por tope
- apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	<a href="#">9003750000</a>
Tipo	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008190068042
Cantidad	1 Pieza

**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5.3149 inch
Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3.2283 inch
Peso neto	96.73 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cables de fibra óptica
--------------------------	---

**Herramientas para desaislar**

Tipo de cable	Conductor POF con conductor interno de 1 mm	Diámetro del conductor, máx.	1 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	18 AWG	Longitud de desaislado, máx.	7.5 mm
Color	gris	Sección de conexión del conductor, max.	0.78 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Accesos/piezas de repuesto



- con conductor interno de 1 mm de diámetro
- longitud de desaislado ajustable por tope
- apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado

### Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP LWL M-D-SPX	Versión
Código	<a href="#">9003760000</a>	Accesos, Cuchilla de repuesto
GTIN (EAN)	4008190055110	
Cantidad	1 ST	