

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">9013600000</a>
Tipo	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Cantidad	1 Pieza

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	674.78 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--------------------------	---------	--------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	16 mm <sup>2</sup>	Sección del terminal tubular, min.	6 mm <sup>2</sup>
Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes		

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares dobles	Sección máx. AWG	AWG 6
Sección mín. AWG	AWG 10	Zona de prensado, max.	16 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	6 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Ejemplo de uso**



## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### En bolsas



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23 ZH SW SV	Versión	
Código	<a href="#">9004930000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190482701		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23D ZH GE SV	Versión	
Código	<a href="#">9004720000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190962210		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23T ZH GN SV	Versión	
Código	<a href="#">9005160000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190482749		
Cantidad	100 ST		

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/23 ZH SW	Versión	
Código	<a href="#">9037320000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190492793		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23D ZH GE	Versión	
Código	<a href="#">9037550000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190493127		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H6,0/23T ZH GN	Versión	
Código	<a href="#">9037690000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493486		
Cantidad	100 ST		

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	H6,0/29 ZH SW	Versión
Código	<a href="#">9037330000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190492809	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/29D ZH GE	Versión
Código	<a href="#">9037560000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190493134	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H6,0/29T ZH GN	Versión
Código	<a href="#">9037700000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190493509	
Cantidad	100 ST	

## En bolsas



- en bolsa de varias unidades (5 x 100 piezas)
- Código de color Weidmüller
- Colores de identificación según DIN
- Otros códigos de colores

## Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24 ZH EB SV	Versión
Código	<a href="#">9004940000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190482718	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/26D R ZH SV	Versión
Código	<a href="#">9004710000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248044221	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/26T ZH BR SV	Versión
Código	<a href="#">9005170000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190482756	
Cantidad	100 ST	

## En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24 ZH EB	Versión
Código	<a href="#">9037340000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190492816	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/24D ZH R	Versión
Código	<a href="#">9037570000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493141	
Cantidad	100 ST	

### A granel en bolsa de plástico individual



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
  - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5– 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Material: E-Cu, galvanizado  
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24DS ZH R	Versión
Código	<a href="#">9018880000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248105830	
Cantidad	100 ST	

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24T ZH BR	Versión
Código	<a href="#">9037710000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190493516	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/30 ZH EB	Versión
Código	<a href="#">9037350000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, marfil
GTIN (EAN)	4008190492823	
Cantidad	100 ST	
Tipo	H10,0/30D ZH R	Versión
Código	<a href="#">9037580000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190493158	
Cantidad	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	H10,0/30T ZH BR	Versión	
Código	<a href="#">9037720000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, marrón
GTIN (EAN)	4008190493530		
Cantidad	100 ST		

### A granel en bolsa de plástico individual



- Paso de cable con forma cónica de polipropileno
  - Resistencia térmica de hasta 105 °C
- Para conductores de 0,5– 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Material: E-Cu, galvanizado  
 Tolerancia de dimensiones conforme a la norma DIN 46228, apartado 4

### Datos generales para pedido

Tipo	H10,0/24S ZH EB	Versión	
Código	<a href="#">9018860000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 17 mm, 12 mm, marfil
GTIN (EAN)	4032248105816		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/30DS ZH R	Versión	
Código	<a href="#">9018890000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, rojo
GTIN (EAN)	4032248105847		
Cantidad	100 ST		
Tipo	H10,0/30S ZH EB	Versión	
Código	<a href="#">9018870000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 23 mm, 18 mm, marfil
GTIN (EAN)	4032248105823		
Cantidad	100 ST		

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

Tipo	H16,0/29 ZH GN	Versión	
Código	<a href="#">9037360000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 16 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190492830		
Cantidad	50 ST		
Tipo	H16,0/29D ZH BL	Versión	
Código	<a href="#">9037590000</a>		Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 16 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190493165		
Cantidad	50 ST		

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accesorios

Tipo	H16,0/29T ZH W	Versión
Código	<a href="#">9037730000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 16 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190493554	
Cantidad	50 ST	
Tipo	H16,0/38 ZH GN	Versión
Código	<a href="#">9037370000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 29 mm, 25 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190492847	
Cantidad	50 ST	
Tipo	H16,0/38D ZH BL	Versión
Código	<a href="#">9037600000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 29 mm, 25 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190493196	
Cantidad	50 ST	
Tipo	H16,0/38T ZH W	Versión
Código	<a href="#">9037740000</a>	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 29 mm, 25 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190493561	
Cantidad	50 ST	

### Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES PZ ZH 16	Versión
Código	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Cantidad	1 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

### Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versión	
Código	<a href="#">9202810000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Cantidad	1 ST		