

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Automatic stripper and crimper
Código	9027310000
Tipo	CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN)	4032248285440
Cantidad	1 Pieza

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	330 mm	Profundidad (pulgadas)	12.9921 inch
Altura	460 mm	Altura (pulgadas)	18.1102 inch
Anchura	390 mm	Anchura (pulgadas)	15.3543 inch
Peso neto	31000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	2 x 0,5 - 2 x 1,5 mm ² (~AWG 2x20 - 2x16)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 1 s	Sección del terminal tubular, max.	1.5 mm ²
Sección del terminal tubular, min.	0.5 mm ²	Longitud de prensado	8 mm
Consumibles	Terminales tubulares dobles	Longitud de los terminales tubulares	14 mm
Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Accesarios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA CF LZ	Versión
Código	1120900000	Accesarios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248901753	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA CF LZ TIN	Versión
Código	1283520000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118073669	
Cantidad	1 ST	