
H120,0/50 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 36 mm, 30 mm, azul
Código	9028220000
Tipo	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008190891596
Cantidad	25 Pieza
Embalaje	suelto

H120,0/50 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

Homologaciones	.(II) ₁₁
	LISTED

ROHS	Conformidad	
UL File Number Search	Sitio web UL	
N.º de certificado (cULus)	E499744	

Dimensiones y pesos

Peso neto	9.08 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con	Versión	Estándar
	aislamiento, color azul		

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	16.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	30 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	21 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.7 mm
L1 en mm	50.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4/0
Espesor del manguito de metal (S1)	0.5 mm	Longitud de desaislado	36 mm
Sección de conexión del conductor	120 mm²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

H120,0/50 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo

