

**MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Adaptadores para migración – SLC500.**

Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas SLC500 a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos uremote de Weidmüller.

**Datos generales para pedido**

Código	8000128581
Tipo	<a href="#">MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER</a>
GTIN (EAN)	4099986919648
Cantidad	1 Pieza

## MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	83.2 mm	Profundidad (pulgadas)	3.2756 inch
Altura	101.6 mm	Altura (pulgadas)	4 inch
Anchura	34.3 mm	Anchura (pulgadas)	1.3504 inch
Peso neto	140 g		

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

## Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de funcionamiento UL, mín.-20 °C
Temperatura de funcionamiento UL, máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, -20 °C min.
Corriente nominal Imáx.	40 A	

## Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	40 polos	Conexión (lado campo)	Allen Bradley 40-pole IDC
-----------------------------------	----------	-----------------------	---------------------------

## Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Allen Bradley 40-pole IDC	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro
-----------------------	---------------------------	----------------	---------------------------------

## Especificaciones

Corriente máxima por canal	1 A	Intensidad nominal total	40 A
----------------------------	-----	--------------------------	------

## Aislamiento aplicado (EN50178)

Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de impulso(1,2/50μs)	2.5 kV	Tensión de prueba de aislamiento AC	1.35 kV

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

