

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Klippon EBi HS (Essential Box industrial - Tornillos articulados), Cajas, Altura: 800 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 200 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, no probado, plata
Código	8000133630
Tipo	KEBIHS806020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368643
Cantidad	1 Pieza

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Profundidad	200 mm	Profundidad (pulgadas)	7.874 inch
Altura	800 mm	Altura (pulgadas)	31.496 inch
Anchura	600 mm	Anchura (pulgadas)	23.622 inch
Espesor de pared, mín.	1.5 mm	Espesor de pared, máx.	1.5 mm
Peso neto	19846.2 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Espesor de la tapa	1.5 mm	Espesor de la base	3 mm
Espesor de la carcasa	1.5 mm	Espesor del material	1.5 mm
Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Fijación de la tapa	Tornillo hexagonal M5 con ranura y 10 mm de distancia en partes planas + bisagra	Superficie	cepillado, no probado
Resistente a los golpes	Versión estándar 10 J	Tipo de protección	IP66
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)	Material de la junta	Poliuretano
Placa de fijación	No	Tapa	Sí
Campos de aplicación:	Tecnología de edificios		

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10	4x51	WDU 16 / ZDU 16	3x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x98	WDU 35 / ZDU 35	2x31
WDU 4 / ZDU 4	4x83	WDU 6 / ZDU 6	4x64

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10	4x70	WDU 16 / ZDU 16	3x61
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x132	WDU 35 / ZDU 35	2x44
WDU 4 / ZDU 4	4x111	WDU 6 / ZDU 6	4x94

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE PS2650 220428 001ISS01

Datos técnicos**Prensaestopas a la derecha**

M25	51	M63	7
M16	84	M40	22
M50	8	M32	28
M20	80	M12	192

Prensaestopas arriba y abajo

M20	42	M12	138
M63	5	M40	16
M32	20	M25	24
M50	6	M16	45

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Soportes para documentos

Soportes para documentos para almacenar correctamente los documentos en la caja.



Datos generales para pedido

Tipo	DOHA KEB A4 S4B R	Versión	
Código	8000075809		Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 175 mm,
GTIN (EAN)	4064675425656		Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata
Cantidad	1 ST		
Tipo	DOHA KEB A5 S4B R	Versión	
Código	8000075808		Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 125 mm,
GTIN (EAN)	4064675425649		Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata
Cantidad	1 ST		
Tipo	DOHA KEB A6 S4B R	Versión	
Código	8000075807		Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 95 mm,
GTIN (EAN)	4064675425359		Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata
Cantidad	1 ST		

Pies de montaje

Gracias a los pies de montaje disponibles de forma adicional, las cajas también pueden montarse desde el exterior.



Datos generales para pedido

Tipo	KEB MOFT SMALL S4 SET	Versión	
Código	2660200318		Klippon EB (Essential Box), Pie de montaje, Altura: 38 mm, Anchura:
GTIN (EAN)	4064675275695		55 mm, Profundidad: 10.5 mm, Material básico: Acero, no probado,
Cantidad	1 ST		plata

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Separador



Los separadores de acero inoxidable disponibles en tres longitudes incrementan la distancia entre los carriles de montaje o DIN y la pared posterior de la caja.

Datos generales para pedido

Tipo	SP M6 15 MSZN	Versión
Código	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 mm, Profundidad: 15 mm, Material básico: Acero, plata
GTIN (EAN)	4008190857851	
Cantidad	2 ST	
Tipo	SP M6 20 MSZN	Versión
Código	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 mm, Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero, plata
GTIN (EAN)	4008190850234	
Cantidad	2 ST	
Tipo	SP M6 30 MSZN	Versión
Código	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 mm, Profundidad: 30 mm, Material básico: Acero, plata
GTIN (EAN)	4008190850241	
Cantidad	2 ST	

Soporte de etiqueta de tipo



Hay una variedad de soportes de etiqueta diseñados disponibles para la pantalla prominente y para placas de identificación adicionales en función de la necesidad.

Datos generales para pedido

Tipo	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Versión
Código	8000075818	Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, plata
GTIN (EAN)	4064675425632	
Cantidad	1 ST	
Tipo	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Versión
Código	8000075816	Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, plata
GTIN (EAN)	4064675425366	
Cantidad	1 ST	

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versión	
Código	1274150000		Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820		Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material básico: Acero,
Cantidad	1 ST		cincado, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata

Material para el montaje



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

Datos generales para pedido

Tipo	LKSC M6X8 A2 TX30	Versión	
Código	2704960000		Klippon TB (Terminal Box), Kit de fijación, Altura: 11.3 mm, Anchura:
GTIN (EAN)	4050118753196		13.6 mm, Profundidad: 13.6 mm, Material básico: Acero inoxidable,
Cantidad	500 ST		no probado, plata

KEBIHS806020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Tipo	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	Versión
Código	2749640000	Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118896381	
Cantidad	1 ST	

Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

Tipo	KEB MOPL 8060 S2N H	Versión
Código	8000074325	Klippon EB (Essential Box), Placa de montaje, Altura: 740 mm, Anchura: 540 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata
GTIN (EAN)	4064675425342	
Cantidad	1 ST	
Tipo	KEB MOPL 8060 MSZN	Versión
Código	8000074179	Klippon EB (Essential Box), Placa de montaje, Altura: 740 mm, Anchura: 540 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
GTIN (EAN)	4064675425243	
Cantidad	1 ST	