

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 3, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.5, Color: Weidmüller
Código	9028650000
Tipo	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1723.38 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta para prensar hasta 6 mm ² matriz hexagonal, herramienta para desaislar y terminales tubulares en el código de colores Weidmüller		
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Juegos

Zona de prensado, max.	6 mm ²	Zona de prensado, min.	0.5 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 3	Color	Weidmüller
Número de AEH	3100 pcs.		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H0,75/14 W	Versión	
Código	0462900000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco	
GTIN (EAN)	4008190033248		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/14 GE	Versión	
Código	0463000000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo	
GTIN (EAN)	4008190024697		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,5/14 R	Versión	
Código	0463100000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190065089		
Cantidad	500 ST		

Para conductores de 6,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20 SW	Versión	
Código	0533500000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Cantidad	100 ST		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 3	Versión	
Código	0567300000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales	
GTIN (EAN)	4008190052423	tubulares, 0,5mm ² , 6mm ² , Crimpado cuadrado	
Cantidad	1 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR	Versión	
Código	0690700000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja	
GTIN (EAN)	4008190015770		
Cantidad	500 ST		

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión	
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Cantidad	1 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H2,5/15D BL	Versión	
Código	9019160000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Cantidad	500 ST		

Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión	
Código	9028860000	Herramientas, Caja de surtido	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Cantidad	1 ST		

Accesorios

Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versión
Código	9028460000	Surtido Conectores
GTIN (EAN)	4032248310029	
Cantidad	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versión
Código	9028450000	Surtido Conectores
GTIN (EAN)	4032248310012	
Cantidad	1 ST	