

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 6 Roto L, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: otros
Código	9028700000
Tipo	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T
GTIN (EAN)	4032248392698
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1744 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Juegos

Zona de prensado, max.	6 mm ²	Zona de prensado, min.	0.14 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 6 Roto L	Color	Miscellaneous
Número de AEH	3100 pcs.		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

Crimping tools



- Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
 - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 6 ROTO L	Versión
Código	1444050000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4050118248593	tubulares, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	9019010000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	9019080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versión
Código	9019120000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190153793	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL	Versión
Código	9021040000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190083168	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15T GR	Versión
Código	9021070000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190128944	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18T OR	Versión
Código	9021100000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190061708	
Cantidad	500 ST	

Para conductores de 6,0 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20T GN	Versión
Código	9021130000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
Cantidad	100 ST	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión
Código	9028860000	Herramientas, Caja de surtido
GTIN (EAN)	4032248304608	
Cantidad	1 ST	

Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versión
Código	9028460000	Surtid. Conectores
GTIN (EAN)	4032248310029	
Cantidad	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versión
Código	9028450000	Surtid. Conectores
GTIN (EAN)	4032248310012	
Cantidad	1 ST	