

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Juegos para prensar

### Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 6/5, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.25, Color: Weidmüller
Código	<a href="#">9028740000</a>
Tipo	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1696.12 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta para prensar hasta 6 mm <sup>2</sup> matriz trapezoidal, herramienta para desaislar y terminales tubulares en el código de colores Weidmüller
--------------------------	--

### Juegos

Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 6/5	Color	Weidmüller
Número de AEH	3100 pcs.		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión	
Código	<a href="#">9005000000</a>	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Cantidad	1 ST		

### Crimping tools



- Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
  - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	PZ 6/5	Versión	
Código	<a href="#">9011460000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpado con perfil trapezoidal	
GTIN (EAN)	4008190165352		
Cantidad	1 ST		

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	<a href="#">9019010000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	<a href="#">9019080000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versión
Código	<a href="#">9019120000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190153793	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL	Versión
Código	<a href="#">9021040000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, Celeste
GTIN (EAN)	4008190083168	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/19T GR	Versión
Código	<a href="#">9021080000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190149345	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18T OR	Versión
Código	<a href="#">9021100000</a>	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190061708	
Cantidad	500 ST	

### Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20T GN	Versión
Código	<a href="#">9021130000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
Cantidad	100 ST	