

CRIMP-SET STRIPAX PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Juegos para prensar****Datos generales para pedido**

Versión	Surtid Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: STRIPAX-Plus, Herramienta para desaislar: STRIPAX-Plus, Zona de prensado, min.: 0,5, Color: Weidmüller
Código	9028770000
Tipo	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1094 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo El conjunto incluye herramienta de crimpado/desaislado para hasta 2,5 mm² y tiras de terminales tubulares Weidmüller en el código de color de Weidmüller.

Juegos

Zona de prensado, max.	2.5 mm ²	Zona de prensado, min.	0.5 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX-Plus
Herramienta para prensar	STRIPAX-Plus	Color	Weidmüller
Número de AEH	2500 pcs.		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Tiras de terminales tubulares**

- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14 OR BD	Versión
Código	9004270000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190091774	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W BD	Versión
Código	9004290000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190006778	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE BD	Versión
Código	9004320000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190167523	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R BD	Versión
Código	9004340000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190080723	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/14D BL BD	Versión
Código	9004360000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190083397	
Cantidad	500 ST	

Stripax plus

Herramienta de corte, desaislado y prensado para terminales tubulares en cinta

- Cortar
- Desaislar
- Prensar
- Desplazamiento automático de terminales tubulares
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desbloqueo en caso de manejo erróneo
- trabajo racionalizado: una única herramienta para la elaboración de cables, lo cual redundará en un ahorro considerable de tiempo
- Exclusivamente para la preparación de tiras de terminales tubulares de 50 unidades de Weidmüller. El empleo de terminales tubulares en rollo puede provocar la destrucción.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX PLUS 2.5	Versión
Código	9020000000	Herramientas para cortar, desaislar y prensar, Herramienta para
GTIN (EAN)	4008190067267	prensar terminales tubulares, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	

Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión
Código	9028860000	Herramientas, Caja de surtido
GTIN (EAN)	4032248304608	
Cantidad	1 ST	