

CRIMP-SET PZ 50



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 50, Herramienta para desaislar: AM 25, Zona de prensado, min.: 25, Color: Weidmüller
Código	9028850000
Tipo	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1759.55 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta para prensar hasta 50 mm ² , pelacables y terminales tubulares en otro código de colores
--------------------------	--

Juegos

Zona de prensado, max.	50 mm ²	Zona de prensado, min.	25 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	AM 25
Herramienta para prensar	PZ 50	Color	Weidmüller
Número de AEH	200 pcs.		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Tipo	AM 25	Versión	
Código	9001540000	Herramientas, Pelamangueras	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Cantidad	1 ST		

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 50	Versión	
Código	9006450000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 25mm ² , 50mm ² , Conexión crimpada con engastes	
GTIN (EAN)	4008190095796		
Cantidad	1 ST		

Para conductores de 35,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H35,0/30D 16 R	Versión	
Código	9019310000	Terminal tubular, Estándar, 19 mm, 16 mm, rojo	
GTIN (EAN)	4008190102234		
Cantidad	50 ST		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sección nom. de conductor de 50 mm²



50 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H50,0/36D BL	Versión	
Código	9019340000	Terminal tubular, Estándar, 26 mm, 20 mm, azul	
GTIN (EAN)	4008190067632		
Cantidad	50 ST		

Para conductores de 25,0 mm²



25 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H25,0/30T SW	Versión	
Código	9021190000	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 16 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190115166		
Cantidad	50 ST		
Tipo	H25,0/36T SW	Versión	
Código	9021200000	Terminal tubular, Estándar, 24 mm, 22 mm, negro	
GTIN (EAN)	4008190055400		
Cantidad	50 ST		