

**CRIMP-SET PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Juegos para prensar****Datos generales para pedido**

Versión	Surtid Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 50, Herramienta para desaislar: AM 25, Zona de prensado, min.: 25, Color: Weidmüller
Código	<a href="#">9028850000</a>
Tipo	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	4032248384051
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

**CRIMP-SET PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	261 mm
Altura	57 mm
Anchura	338 mm
Peso neto	1759.55 g

Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura (pulgadas)	13.3071 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Juego compuesto de herramienta para prensar hasta 50 mm <sup>2</sup> , pelacables y terminales tubulares en otro código de colores
--------------------------	--

Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Color	Weidmüller

**Juegos**

Zona de prensado, max.	50 mm <sup>2</sup>
Embalaje	Caja de plástico
Herramienta para prensar	PZ 50
Número de AEH	200 pcs.

Zona de prensado, min.	25 mm <sup>2</sup>
Herramienta para desaislar	AM 25
Color	Weidmüller

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

## CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramientas



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

### Datos generales para pedido

Tipo	AM 25	Versión
Código	<a href="#">9001540000</a>	Herramientas, Pelamangueras
GTIN (EAN)	4008190138271	
Cantidad	1 ST	

### Crimping tools




Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Tipo	PZ 50	Versión
Código	<a href="#">9006450000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4008190095796	tubulares, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Cantidad	1 ST	

### Para conductores de 35,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN


### Datos generales para pedido

Tipo	H35,0/30D 16 R	Versión
Código	<a href="#">9019310000</a>	Terminal tubular, Estándar, 19 mm, 16 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190102234	
Cantidad	50 ST	

**CRIMP-SET PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Sección nom. de conductor de 50 mm<sup>2</sup>**

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**Datos generales para pedido**

Tipo	H50,0/36D BL	Versión
Código	<a href="#">9019340000</a>	Terminal tubular, Estándar, 26 mm, 20 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190067632	
Cantidad	50 ST	

**Para conductores de 25,0 mm<sup>2</sup>**

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

Tipo	H25,0/30T SW	Versión
Código	<a href="#">9021190000</a>	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 16 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190115166	
Cantidad	50 ST	
Tipo	H25,0/36T SW	Versión
Código	<a href="#">9021200000</a>	Terminal tubular, Estándar, 24 mm, 22 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190055400	
Cantidad	50 ST	