TS35X7.5 ST 120 K42



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Similar a la ilustración

Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

Versión	Carril, TS 35 x 7.5, Anchura: 120 mm, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado	
Código	<u>8000135673</u>	
Tipo	TS35X7.5 ST 120 K42	
GTIN (EAN)	4099987090070	
Cantidad	1 Pieza	



TS35X7.5 ST 120 K42



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones					
nomologaciones					
ROHS	Conformidad	Conformidad			
Dimensiones y pesos					
Profundidad	7.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2953 inch		
	35 mm		1.378 inch		
Anabura		Anahura (pulgadas)			
Anchura	120 mm	Anchura (pulgadas)	4.7244 inch		
Longitud	120 mm	Longitud (pulgadas)	4.7244 inch		
Peso neto	42.6 g				
Temperaturas					
Temperatura de servicio					
Conformidad medioambie	ntal del producto		'		
Estado de cumplimiento de la direc RoHS	tiva Conforme sin exención	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos generales					
Espesor del material	1 mm	Indicación de montaje	Montaje directo		
Normas	DIN EN 60715	Superficie	chapado en zinc galvanizado y pasivado		
Material básico	Acero				
Datos generales Accesorio	os				
Espesor del material	1 mm	Superficie	chapado en zinc galvanizado y pasivado		
Material básico	Acero				
Clasificaciones					
ETINA C. O.	F0004025	ETIMA 7.0	E0004805		
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 14.0

27-40-06-02

27-40-06-02