

## KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, recto, Altura: 67 mm, Anchura: 239 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata |
| Código     | <a href="#">8000188284</a>   |
| Tipo       | KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN   |
| GTIN (EAN) | 4069165062434  |
| Cantidad   | 1 Pieza  |

## KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0591 inch |
| Altura      | 67 mm  | Altura (pulgadas)      | 2.6378 inch |
| Anchura     | 239 mm | Anchura (pulgadas)     | 9.4094 inch |
| Longitud    | 239 mm | Longitud (pulgadas)    | 9.4094 inch |
| Peso neto   | 180 g  |                        |             |

### Temperaturas

Temperatura de servicio

### Datos generales

|                       |                  |                     |             |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Espesor del material  | 1.5 mm           | Tipo de fijación    | atornillado |
| Indicación de montaje | Placa de montaje | Superficie          | cincado     |
| Material básico       | Chapa de acero   | Fijación de montaje | atornillado |

### Datos generales Accesorios

|                                |                |                  |             |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Espesor del material           | 1.5 mm         | Tipo de fijación | atornillado |
| Diámetro de la perforación (D) | 7 mm           | Superficie       | cincado     |
| Material básico                | Chapa de acero |                  |             |

### Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12  
 001ISS03

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |