

El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión	Tapa final, RS 80 gris guijarro, Tapa final carril DIN de montaje derecho, Anchura: 30 mm
Código	8156200000
Tipo	AP RF 80 RE 2025
GTIN (EAN)	4008190175740
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	9 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3543 inch
Altura	86.4 mm	Altura (pulgadas)	3.4016 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	6 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	PA 66	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI



Datos generales

Color	gris guijarro	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 7032	Capacidad de sellado	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

RAIL MOUNTING WITH LOCKING FOOT



Accesorios

RS 80: caja de perfil



El perfil RS 80 ofrece una amplia gama de opciones de montaje, ya que permite tanto el montaje en carril como el montaje en pared. Esto permite una adaptación flexible a tus condiciones y requisitos espaciales. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad. Otra ventaja del perfil RS80 es que se puede cortar a medida de forma individual. Esto te permite configurar el sistema a medida, adaptándolo exactamente a tus necesidades.

Datos generales para pedido

Tipo	LKSC M2,9X13VZ	Versión	
Código	4011200000	Accesorios, Tornillo de cabeza ranurada en cruz	
GTIN (EAN)	4032248415014		
Cantidad	100 ST		