

LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
Código	9200420000
Tipo	LIS 6M5 V
GTIN (EAN)	40322484 10262
Cantidad	100 Pieza

LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	26.9 mm	Anchura (pulgadas)	1.0591 inch
Peso neto	1.63 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo Terminal preaislado con forma de horquilla 6,0 mm² / M5

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²
Aislamiento	disponible	Dimensión (perno)	M 5
Dimensión	M 5	Material/plástico	PVC
Color de identificación	amarillo	Densidad de conexión (S1)	1 mm
Longitud de conexión (l)	21.35 mm	Diámetro interior (d1)	5.3 mm
Longitud del aislamiento (b)	14.15 mm	Diámetro del aislamiento (D)	6.4 mm
Diámetro exterior (d)	9 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Dibujos



LIS 6M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo