

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

### Datos generales para pedido

Versión	Adaptador de montaje, Brida de acoplamiento, 90° hacia arriba, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Código	<a href="#">8829440000</a>
Tipo	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 50 g

**Temperaturas**Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C  
Temperatura de colocación**Conformidad medioambiental del producto**Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45 90°;
Descripción del artículo	Brida de acoplamiento, 90° hacia arriba	Composición	Brida de inserción con marco de montaje y módulo RJ45 hembra 90°, hacia arriba Tapa imperdible
Color	Gris claro	Material capotas	PA 66, UL 94: V-0
Categoría	Cat. 6 (ISO/IEC 11801)	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box	Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°;
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

**Normas generales**

Núm. de certificado (DNV) TAE00003EW Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

**Propiedades eléctricas**


Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado ≥ 1500 V AC/DC Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto ≥ 1000 V AC/DC

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Dibujos

### Dibujo acotado



**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Acoplamiento RJ45 / módulo**

Conecotor IE en IP20 para conectores de cables de cobre y de fibra óptica

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-XRJ45/IDC	Versión
Código	<a href="#">8808330000</a>	Conecotor para base, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Cantidad	1 ST	