


LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Conecador de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo |
| Código | 9200430000 |
| Tipo | LIS 6M6 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410279 |
| Cantidad | 100 Pieza |

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.315 inch |
| Anchura | 32.6 mm | Anchura (pulgadas) | 1.2835 inch |
| Peso neto | 2.05 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del artículo | Terminal preaislado con forma de horquilla 6,0 mm ² / M6 |
|--------------------------|---|

Conector

| | | | |
|---|-------------------|---|--------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 6 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ² | |
| Aislamiento | disponible | Dimensión (perno) | M 6 |
| Dimensión | M 6 | Material/plástico | PVC |
| Color de identificación | amarillo | Densidad de conexión (S1) | 1 mm |
| Longitud de conexión (l) | 21.35 mm | Diámetro interior (d1) | 6.4 mm |
| Longitud del aislamiento (b) | 14.15 mm | Diámetro del aislamiento (D) | 6.4 mm |
| Diámetro exterior (d) | 12 mm | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | CTI 6 | Versión |
| Código | 9006120000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versión |
| Código | 9202850000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, |
| Cantidad | 1 ST | Crimpado paralelo |