


**LIP 6R14 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Conejero de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,amarillo
Código	<a href="#">9200480000</a>
Tipo	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	4032248410323
Cantidad	100 Pieza

**LIP 6R14 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	28.15 mm	Anchura (pulgadas)	1.1083 inch
Peso neto	1.7 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal preaislado en forma de punta 6,0 mm <sup>2</sup> L=14 mm
--------------------------	--

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 4 mm <sup>2</sup>	
Aislamiento	disponible, PVC	Dimensión (longitud de la clavija)	14 mm
Dimensión	14.0 mm	Material/plástico	PVC
Longitud 1 (l1)	22 mm	Color de identificación	amarillo
Diámetro exterior del vástago (d3)	2.7 mm	Longitud del aislamiento (b)	13.5 mm
Diámetro del aislamiento (D)	6.6 mm		

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**LIP 6R14 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**



**LIP 6R14 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo