


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Manguitos aislados de conexión redondos en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

| Versión | Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm² - 6 mm²,amarillo |
|--|---|
| Código | <u>9200720000</u> |
| Tipo | LID 6,0F5 RF |
| GTIN (EAN) | 4032248410569 |
| Cantidad | 100 Pieza |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Disponible hasta | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |
| Tipo GTIN (EAN) Cantidad Estado de entrega | LID 6,0F5 RF 4032248410569 100 Pieza Este artículo no estará disponible en el futuro. |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| | | _ | _ | |
|----|----|------|-----|-----|
| Hο | mο | loga | cin | nes |

ROHS

| Dimensiones y pesos | | | |
|---------------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 9.6 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.378 inch |
| Anchura | 24 mm | Anchura (pulgadas) | 0.9449 inch |
| Peso neto | 2.07 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|--|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos técnicos

| Descripción del artículo | Hembra de terminal | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| | redondo con manguito de | |
| | cobre 4.0 - 6.0 mm ² | |

Conformidad

Conector

| Sección de conexión del conductor, | 6 mm ² | Sección de conexión del conductor, | min. 4 mm ² |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| max. | | <u> </u> | |
| Aislamiento | Totalmente aislado | Dimensión (conector redondo) | ø 5 mm |
| Dimensión | ø 5 mm | Material/plástico | PVC |
| Color de identificación | amarillo | Longitud del aislamiento (b) | 13.8 mm |
| Diámetro del aislamiento (D) | 5 mm | Diámetro exterior (d) | 5 mm |

Clasificaciones

| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

| Tipo HTI 15 Código 90144000 | | Versión |
|-----------------------------|-------|---|
| Código <u>9014400</u> | | |
| | 00 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para |
| GTIN (EAN) 4008190 | 59412 | conector de cables aislado, 0.5mm², 2.5mm², Crimpado doble |
| Cantidad 1 ST | | |
| Tipo CTI 6 | | Versión |
| Código <u>9006120</u> | 000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, |
| GTIN (EAN) 4008190 | 44527 | 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble |
| Cantidad 1 ST | | |
| Tipo CTI 6 G | | Versión |
| Código <u>9202850</u> | 000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para |
| GTIN (EAN) 4032248 | 17855 | conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, |
| Cantidad 1 ST | | Crimpado paralelo |

Versión del catálogo / Dibujos 4