

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- con conductor interno de 1 mm de diámetro
- longitud de desaislado ajustable por tope
- apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
Código	9003750000
Tipo	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2025-11-29T00:00:00+01:00

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5.3149 inch
Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3.2283 inch
Peso neto	96.73 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para desaislar cables de fibra óptica
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Conductor POF con conductor interno de 1 mm	Diámetro del conductor, máx.	1 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	18 AWG	Longitud de desaislado, máx.	7.5 mm
Color	gris	Sección de conexión del conductor, max.	0.78 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



- con conductor interno de 1 mm de diámetro
- longitud de desaislado ajustable por tope
- apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado

Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP LWL M-D-SPX	Versión	
Código	9003760000	Accesorios, Cuchilla de repuesto	
GTIN (EAN)	4008190055110		
Cantidad	1 ST		