

CRIMPSET PZ / CTI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Juegos para prensar****Datos generales para pedido**

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 6 Roto/CTI 6, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: DIN
Código	9202610000
Tipo	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

Profundidad	330 mm	Profundidad (pulgadas)	12.9921 inch
Altura	79 mm	Altura (pulgadas)	3.1102 inch
Anchura	413 mm	Anchura (pulgadas)	16.2598 inch
Peso neto	4871.4 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Juegos

Zona de prensado, max.	6 mm ²	Zona de prensado, min.	0.14 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 6 Roto/CTI 6	Color	DIN
Número de AEH	2000 pcs.		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	PZ 6 ROTO L	Versión
Código	1444050000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4050118248593	tubulares, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios


www.weidmueller.com

En bolsa

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	9019010000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	9019080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versión
Código	9019160000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18D GR	Versión
Código	9019190000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Cantidad	500 ST	

Para conductores de 6,0 mm²

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20D GE	Versión
Código	9019220000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607	
Cantidad	100 ST	


CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesos

Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 6M6 V	Versión
Código	9200250000	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados macho




Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIP 6R14 V	Versión
Código	9200480000	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo
GTIN (EAN)	4032248410323	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 2,5M5 V	Versión
Código	9200180000	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ²
Cantidad	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIP 2,5F638 R	Versión
Código	9200560000	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² ,azul
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados macho



Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versión
Código	9200460000	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versión
Código	9200470000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410316	
Cantidad	100 ST	

Manguitos de empalme



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesos

Datos generales para pedido

Tipo	LIB 6B26 VF	Versión
Código	9200510000	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo
GTIN (EAN)	4032248410354	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M4 V	Versión
Código	9200090000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ²
Cantidad	100 ST	

Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F638 R	Versión
Código	9200540000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Manguitos de empalme




Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

Datos generales para pedido

Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versión
Código	9200500000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,azul
GTIN (EAN)	4032248410347	
Cantidad	100 ST	

Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M5 V	Versión
Código	9200100000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ²
Cantidad	100 ST	

Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZ BA8-PSC 80	Versión
Código	9202310000	Surtidio Conectores
GTIN (EAN)	4032248486687	
Cantidad	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre
• modelos habituales en el mercado
• sin soldar
• con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión
Código	9200520000	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² ,rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versión
Código	9200570000	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² ,amarillo
Cantidad	100 ST	

Manguitos de empalme



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA
• Diseños convencionales
• Sin soldar

Datos generales para pedido

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versión
Código	9200490000	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410330	
Cantidad	100 ST	

Cajas vacías



• Caja de estuche en polipropileno irrompible
• Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
• Con 2 cierres deslizantes estables
• Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
• Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC80 PC	Versión
Código	9202330000	Herramientas, Caja vacía / Estuche
GTIN (EAN)	4032248486700	
Cantidad	1 ST	