

## CTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar conectores planos y manguitos de conexión plana con patillas abiertas o cerradas

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Código	<a href="#">9202860000</a>
Tipo	CTF 63
GTIN (EAN)	4032248517862
Cantidad	1 Pieza

## CTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	674.2 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramientas para prensar terminales planos y manguitos conex. plana Anchura conector 6,3 mm	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	---

### Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm <sup>2</sup>	Tipo de prensado /perfil	B-Crimp
------------------------------------	-------------------	--------------------------	---------

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conector/manguito guía	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 21	Ancho del enchufe	6.3 mm
Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Dibujos**



## CTF 63

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar conectores planos y manguitos de conexión plana con patillas abiertas o cerradas

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Tipo	ERTE AN CTF 63	Versión	
Código	<a href="#">1246390000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto	
GTIN (EAN)	4050118034479		
Cantidad	1 ST		

### Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

### Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE CTO	Versión	
Código	<a href="#">1121010000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto	
GTIN (EAN)	4032248902118		
Cantidad	1 ST		