

PRO CASE INSTA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

Datos generales para pedido

Versión	Tool case with contents
Código	9203160000
Tipo	PRO CASE INSTA
GTIN (EAN)	4032248540815
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Estuche

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	170 mm
Altura	400 mm
Anchura	480 mm
Peso neto	5079 g

Profundidad (pulgadas)	6.6929 inch
Altura (pulgadas)	15.748 inch
Anchura (pulgadas)	18.8976 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo Maletas de herramientas

Juegos

Embalaje Estuche

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149
ECLASS 15.0	21-04-50-03

ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 14.0	21-04-50-03



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**sin equipar**

Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

Datos generales para pedido

Tipo	PRO CASE LEER	Versión
Código	9202470000	Assortment box
GTIN (EAN)	4032248495788	
Cantidad	1 ST	

Herramientas

Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Tipo	AM 25	Versión
Código	9001540000	Herramientas, Pelamangueras
GTIN (EAN)	4008190138271	
Cantidad	1 ST	

Herramientas de corte

Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Tipo	KT 8	Versión
Código	9002650000	Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
GTIN (EAN)	4008190020163	
Cantidad	1 ST	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 6 ROTO L	Versión
Código	1444050000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4050118248593	tubulares, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	

Cajas llenas de terminales tubulares con aislamiento



Caja llena de terminales tubulares con aislamiento:

- En los colores Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Versión
Código	9025430000	Surtidio Terminales tubulares, Caja, Color: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Cantidad	1 ST	

Herramientas

Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Tipo	AM 12	Versión
Código	9030060000	Herramientas, Pelamangueras
GTIN (EAN)	4008190337827	
Cantidad	1 ST	

Con indicación LED, VDE 0680

La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LED
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Tipo	VT COMBI PRO	Versión
Código	9918860000	Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar
GTIN (EAN)	4032248405749	
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Herramientas



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPPER ROUND TOP	Versión
Código	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Cantidad	1 ST	

Alicates para telefonía con aislamiento VDE



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

Tipo	FRZ S 160	Versión
Código	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Cantidad	1 ST	

Cortador lateral con aislamiento VDE



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	SE HD 180	Versión
Código	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Cantidad	1 ST	

Alicates universales con aislamiento VDE

Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

Tipo	KBZ 180	Versión
Código	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Cantidad	1 ST	

Llaves para armarios de distribución

La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de embornado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar.

Datos generales para pedido

Tipo	CROSS-KEY UNIVERSAL	Versión
Código	9918130000	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112	
Cantidad	1 ST	

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Juego de llaves allen**

Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

Datos generales para pedido

Tipo	SK WSD-S 1.5-10,0	Versión
Código	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SKS 2,0-8,0 MR	Versión
Código	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
Cantidad	1 ST	

Otros**Datos generales para pedido**

Tipo	PACK HEXA 8-13	Versión
Código	9041260000	Double ring key
GTIN (EAN)	4008190893163	
Cantidad	1 ST	

Juegos de destornilladores

Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

PRO CASE INSTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Versión
Código	2749580000	Herramienta de montaje
GTIN (EAN)	4050118896329	
Cantidad	1 ST	

Instrumentos de medición

Las herramientas de precisión de Weidmüller se utilizan en todo el mundo. Weidmüller acepta esta responsabilidad ofreciendo amplias prestaciones. En su empleo diario estas herramientas garantizan su alta calidad durante su utilización y después de muchos ciclos de trabajo.

Por ello Weidmüller ofrece a sus clientes el servicio de "Certificación de herramientas" #94. Mediante este proceso de control técnico, Weidmüller se responsabiliza del funcionamiento y calidad de sus herramientas.

Datos generales para pedido

Tipo	FLEXIMET 5 M	Versión
Código	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Cantidad	1 ST	