

**HTF 63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar conectores planos y mangui-  
tos de conexión plana con patillas abiertas o cerradas

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza  
un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en  
caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contac-  
tos

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para pren- sar contactos, 0,5mm <sup>2</sup> , 2,5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Código	<a href="#">9013400000</a>
Tipo	HTF 63
GTIN (EAN)	4008190056995
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dimensiones y pesos**

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	438.2 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Herramientas para prensar terminales planos y manguitos conex. plana Anchura conector 6,3 mm	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

**Datos de herramienta para prensar**

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Tipo de prensado /perfil	B-Crimp
------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------

**Descripción de contacto**

Tipo de contactos	Conejero/manguito guía	Sección máx. AWG	AWG 14
Sección mín. AWG	AWG 21	Ancho del enchufe	6.3 mm
Zona de prensado, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Accesorios

### Accesos/piezas de repuesto



Herramientas para prensar conectores planos y manguitos de conexión plana con patillas abiertas o cerradas

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

### Datos generales para pedido

Tipo	ERTE AN HTF 63	Versión
Código	<a href="#">1246410000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118034653	
Cantidad	1 ST	