FLECAFIX 24/36



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Destornilladores y llaves para fijar y aflojar prensaestopas y accesorios con anchos de llave de 11-36.

- Posibilidad de atornillar series de prensaestopas
- Sin deformaciones del prensaestopas
- SW 11 hasta SW 36
- Regulación sencilla de la anchura de la llave
- Función de trinquete: No es necesario retirar la herramienta durante un ciclo de trabajo
- Fácil manejo de la herramienta con una sola mano

Datos generales para pedido

Versión	Cable gland tool	
Código	9015980000	
Tipo	FLECAFIX 24/36	
GTIN (EAN)	4032248309597	
Cantidad	1 Pieza	
Embalaje	Cartón	

Versión del catálogo / Dibujos



FLECAFIX 24/36



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura	204 mm	Anchura (pulgadas)	8.0315 inch
Peso neto	206.3 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para roscar
	prepsaestopas SW 24-36

Destornilladores y llaves

Tamaño	24 - 36 mm		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Versión del catálogo / Dibujos



FLECAFIX 24/36



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

